

MIT-SP Полиэстер, без стирола



- Устанавливается только в сухое отверстие
- Без запаха
- Применяется в пустотелом кирпиче с сетчатыми гильзами
- Температура эксплуатации до 80°C
- Цвет состава: светло-серый

MIT-SP Картридж (300 мл)

Арт. №	Наименование	Количество в коробке (шт.)
1710027	Картридж + 2 смесителя	12


Используется с любым обычным пистолетом для герметика

MIT-SP Картридж (350 мл)



Арт. №	Наименование	Количество в коробке (шт.)
1710028	Картридж + 2 смесителя	12

MIT-KP MIT-SP (300 мл) в пластиковом ящике (System-Case)



Арт. №	Содержание
1710108	MIT-SP Картридж 300 мл + 2 смесителя 22шт. 1x System-Case IV 1 шт. Вставка для картриджей System-Case IV 1 шт.

Рабочие характеристики

MIT-SP	5 – 10°C	11 – 15°C	16 – 20°C	21 – 25°C	26 – 30°C	31 – 35°C
Время схватывания	12 мин	8 мин	6 мин	4 мин	3 мин	2 мин
Время отверждения	80 мин	60 мин	40 мин	30 мин	25 мин	20 мин

MIT-E Эпокси-акрилат



- Может использоваться под водой
- Стоек к кислотам и растворителям
- Температура эксплуатации до 120°C
- Цвет состава: темно-серый

MIT-E Картридж (400 мл)

Арт. №	Наименование	Количество в коробке (шт.)
1710005	Картридж + 2 смесителя	12

MIT-E Картридж (825 мл)



Арт. №	Наименование	Количество в коробке (шт.)
1710011	Картридж + 1 смеситель	6

Применяется только с пневматическим пистолетом

Рабочие характеристики

MIT-E	0 + 5°C	6 + 10°C	11 + 15°C	16 + 20°C	21 + 25°C	26 + 30°C	31 + 35°C
Время схватывания	18 мин	11 мин	7 мин	5 мин	4 мин	3 мин	2 мин
Время отверждения	90 мин	65 мин	50 мин	40 мин	32 мин	27 мин	23 мин

MIT-PP Пневматический пистолет для выдавливания состава



Арт. №	Наименование	Упаковка (шт.)
1710020	Пневм. пистолет для выдавливания состава (400 мл) ①	1
1710031	Пневм. пистолет для выдавливания состава (825 мл) ②	1

MIT-P Полиэстер



- Применяется в пустотелом кирпиче с сетчатыми гильзами
- Устанавливается только в сухое отверстие
- Температура эксплуатации до 80°C
- Цвет состава: светло-серый

MIT-P Картридж (400 мл)

Арт. №	Наименование	Количество в коробке (шт.)
1710006	Картридж + 2 смесителя	12

Рабочие характеристики

	MIT-P	5 – 10°C	11 – 15°C	16 – 20°C	21 – 25°C	26 – 30°C	31 – 35°C
Время схватывания	12 мин	8 мин	6 мин	4 мин	3 мин	2 мин	
Время отверждения	80 мин	60 мин	40 мин	30 мин	25 мин	20 мин	

MIT-COOL Полиэстер до –18°C (400 мл)



- Может применяться при температуре основания до –18°C
- Цвет состава: светло-серый

Арт. №	Наименование	Количество в коробке (шт.)
1710004	Картридж + 2 смесителя	12

Рабочие характеристики


	MIT-COOL	-18 – -10°C	-9 – -5°C	-4 – 0°C	+1 – +5°C	+6 – +10°C	+11 – +20°C
Время схватывания	115 мин	35 мин	16 мин	11 мин	8 мин	3 мин	
Время отверждения	24 ч	12 ч	180 мин	120 мин	60 мин	30 мин	

MIT-PP Пистолет для выдавливания состава



Арт. №	Наименование	Упаковка (шт.)
1710029	Пистолет для выдавливания состава (150/300 мл) ①	1
1710033	Пистолет для выдавливания состава (350 мл) ②	1
1710009	Пистолет для выдавливания состава (400 мл) ③	1

MIT-K MIT (150/300 мл) в пластиковом ящике (System-Case)




Арт. №	Наименование
1710201	Пистолет Easy-Press для MIT 150/300 мл 1 шт Насос для продувки отверстий 1 шт Металлическая щетка 10/80/300 1 шт Металлическая щетка 15/80/300 1 шт Металлическая щетка 20/80/300 1 шт System-case II 1 шт/Вставка MIT для System-case II 1 шт

MIT-K MIT (350 мл) в пластиковом ящике (System-Case)



Арт. №	Наименование
1710202	Пистолет Easy-Press для MIT 350 мл 1 шт Насос для продувки отверстий 1 шт Металлическая щетка 10/80/300 1 шт Металлическая щетка 15/80/300 1 шт Металлическая щетка 20/80/300 1 шт System-case II 1 шт/Вставка MIT для System-case II 1 шт

MIT-K MIT (400 мл) в пластиковом ящике (System-Case)




Арт. №	Наименование
1710203	Пистолет Easy-Press для MIT 400 мл 1 шт Насос для продувки отверстий 1 шт Металлическая щетка 10/80/300 1 шт Металлическая щетка 15/80/300 1 шт Металлическая щетка 20/80/300 1 шт System-case II 1 шт/Вставка MIT для System-case II 1 шт

MIT-PP Пистолет Easy-Press



Арт. №	Наименование	Упаковка (шт.)
1710034	Пистолет Easy-Press для MIT 150/300 мл ①	1
1710035	Пистолет Easy-Press для MIT 350 мл ②	1
1710036	Пистолет Easy-Press для MIT 400 мл ③	1

MIT-G Резьбовая шпилька



■ Резьбовые шпильки отрезаны под углом 90°, резьба по всей длине

MIT-G Резьбовая шпилька, оцинкована, 4.6, длина 1 м

Арт. №	Диаметр резьбы и длина (мм)	Упаковка (шт.)
7460510	M 5/1000	1
7460610	M 6/1000	1
7460810	M 8/1000	1
7461010	M 10/1000	1
7461210	M 12/1000	1
7461610	M 16/1000	1
7462010	M 20/1000	1
7462410	M 24/1000	1
7463010	M 30/1000	1
7463610	M 36/1000	1

Класс стали 4.6

MIT-G Резьбовая шпилька, оцинкована, 5.8, длина 1 м

Арт. №	Диаметр резьбы и длина (мм)	Упаковка (шт.)
7580510	M 5/1000	1
7580610	M 6/1000	1
7580810	M 8/1000	1
7581010	M 10/1000	1
7581210	M 12/1000	1
7581610	M 16/1000	1
7582010	M 20/1000	1
7582410	M 24/1000	1
7583010	M 30/1000	1

Класс стали 5.8

MIT-G Резьбовая шпилька, оцинкована, 8.8, длина 1 м

Арт. №	Диаметр резьбы и длина (мм)	Упаковка (шт.)
7880510	M 5/1000	1
7880610	M 6/1000	1
7880810	M 8/1000	1
7881010	M 10/1000	1
7881210	M 12/1000	1
7881610	M 16/1000	1
7882010	M 20/1000	1
7882410	M 24/1000	1
7883010	M 30/1000	1


Класс стали 8.8

MIT-Gr Резьбовая шпилька, A4-70, длина 1 м

Арт. №	Диаметр резьбы и длина (мм)	Упаковка (шт.)
7040510	M 5/1000	1
7040610	M 6/1000	1
7040810	M 8/1000	1
7041010	M 10/1000	1
7041210	M 12/1000	1
7041610	M 16/1000	1
7042010	M 20/1000	1
7042410	M 24/1000	1
7043010	M 30/1000	1

Класс стали A4-70

MIT-S Резьбовая шпилька



MIT-S Резьбовая шпилька, оцинкована, 5.8

Арт. №	Диаметр резьбы и длина (мм)	Диаметр отверстия в бетоне (мм)	Глубина установки 1 (Bd) (мм)	Толщина приклеиваемого материала 1 (мм)	Глубина установки 2 (Zd) (мм)	Толщина приклеиваемого материала 2 (мм)	Упаковка (шт.)
1720607	M6x70	8	48	15	—	—	10
1720811	M8x110	10	64	38	96	6	10
1720813	M8x130	10	64	58	96	26	10
1720815	M8x150	10	64	78	96	46	10
1720817	M8x170	10	64	98	96	66	10
1721011	M10x110	12	80	20	—	—	10
1721013	M10x130	12	80	40	—	—	10
1721015	M10x150	12	80	60	120	20	10
1721017	M10x170	12	80	80	120	40	10
1721213	M12x130	14	96	21	144	—	10
1721217	M12x170	14	96	61	144	13	10
1721221	M12x210	14	96	101	144	53	10
1721226	M12x260	14	96	151	144	103	10
1721618	M16x180	18	128	36	—	—	10
1721622	M16x220	18	128	76	192	12	10
1721626	M16x260	18	128	116	192	52	10
1721633	M16x330	18	128	186	192	122	10
1722027	M20x270	22	160	91	240	11	5
1722030	M20x300	22	160	121	240	41	5
1722432	M24x320	26	192	105	288	9	5
1722436	M24x360	26	192	145	288	49	5

¹⁾ Не является частью Европейского Технического Свидетельства
Класс стали 5.8

MIT-Sr Резьбовая шпилька, A4-70

Арт. №	Диаметр резьбы и длина (мм)	Диаметр отверстия в бетоне (мм)	Глубина установки 1 (Bd) (мм)	Толщина приклеиваемого материала 1 (мм)	Глубина установки 2 (Zd) (мм)	Толщина приклеиваемого материала 2 (мм)	Упаковка (шт.)
1730811	M8x110	10	64	38	96	6	10
1730813	M8x130	10	64	58	96	26	10
1730815	M8x150	10	64	78	96	46	10
1730817	M8x170	10	64	98	96	66	10
1731011	M10x110	12	80	20	—	—	10
1731013	M10x130	12	80	40	—	—	10
1731015	M10x150	12	80	60	120	20	10
1731017	M10x170	12	80	80	120	40	10
1731213	M12x130	14	96	21	144	—	10
1731217	M12x170	14	96	61	144	13	10
1731221	M12x210	14	96	101	144	53	10
1731226	M12x260	14	96	151	144	103	10
1731618	M16x180	18	128	36	—	—	10
1731622	M16x220	18	128	76	192	12	10
1731626	M16x260	18	128	116	192	52	10
1731633	M16x330	18	128	186	192	122	10
1732027	M20x270	22	160	91	240	11	5
1732030	M20x300	22	160	121	240	41	5
1732432	M24x320	26	192	105	288	9	5
1732436	M24x360	26	192	145	288	49	5

Класс стали A4-70

MIT-DIY Набор для установки шпилек в соответствии с ETA



Арт. №	Наименование
7401000	1x Шаблон 3x Штамп 1x Маркер

MSH Сетчатая гильза

Арт. №	Диаметр и длина гильзы (мм)	Диаметр резьбы (мм)	Диаметр отверстия (мм)	Упаковка (шт.)
1710141	9 x 50	≤ M 8	12	10
1710142	13 x 85	≤ M 12	16	10
1710143	13 x 130	≤ M 12	16	10
1710144	18 x 85	≤ M 16	20	10


MSM Металлическая сетчатая гильза (1000 мм)

Арт. №	Диаметр и длина гильзы (мм)	Диаметр резьбы (мм)	Диаметр отверстия (мм)	Упаковка (шт.)
1710151	11x1000	≤ M 8	12	1
1710152	15x1000	≤ M 12	16	1
1710153	20x1000	≤ M 16	22	1

MBZ Металлическая щетка (MIT-SE 150, 300, 350, 400 мл)

Арт. №	Диаметр отверстия (мм)	Общая длина (мм)	Упаковка (шт.)
¹⁾ 1690020	10/12	270	1
¹⁾ 1690021	14/18	270	1
¹⁾ 1690022	22/26	270	1

¹⁾ Является частью Европейского Технического Свидетельства

MBP Металлическая щетка

Арт. №	Диаметр отверстия (мм)	Общая длина (мм)	Упаковка (шт.)
1690018	10	300	1
1690014	12	300	1
1690015	15	300	1
1690016	20	300	1
1690017	25	300	1
1690019	30	300	1

Удлинитель для щетки — по спецзаказу

MIT-ZK Центрирующая насадка

Арт. №	Диаметр резьбы (мм)	Упаковка (шт.)
1710070	M 8	10
1710071	M 10	10
1710072	M 12	10
1710073	M 16	10
1710074	M 20	10

MIT-DY Закладной анкер Dywidag

Арт. №	Наименование	Упаковка (шт.)
1710040	Гильза (алюмин.)	100
1710041	Гильза (нерж. сталь A2)	100
1710045	Внутренний анкер (нерж. сталь A2)	100

MIGH Гильза с внутренней резьбой

Арт. №	Диаметр внутренней резьбы (мм)	Длина гильзы (мм)	Диаметр сверла в бетоне (мм)	Диаметр сверла в пустотелом кирпиче с MSH (мм)	Упаковка (шт.)
1710060	M 6	48	10	12	10
1710061	M 8	80	14	16	10
1710062	M 10	80	16	20	10
1710063	M 12	80	18	20	10

MAZ Насос для продувки отверстий (MIT-SE 150, 300, 350, 400 мл)

Арт. №	Упаковка (шт.)
¹⁾ 1690011	1

¹⁾ Является частью Европейского Технического Свидетельства

MAP Насос для продувки отверстий

Арт. №	Упаковка (шт.)
1690002	1

MIT-MI Смеситель

Арт. №	Наименование	Упаковка (шт.)
¹⁾ 1710014	Смеситель (150/300/350/400/825 мл)	1
1710016	Удлинитель (1 м)	1

¹⁾ Является частью Европейского Технического Свидетельства